


WIDEX EVOKE™ RIC С ТЕХНОЛОГИЕЙ SOUNDSENSE



WIDEX МИНИ-RIC основан на E-платформе от WIDEX с Fluid Sound Controller, которая выполняет автоматическую обработку сигналов быстрее и точнее, чем раньше. WIDEX МИНИ-RIC - это первый слуховой аппарат, который использует технологию SoundSense Adapt, чтобы узнать о предпочтениях пользователей и создать более персонализированное звучание.

- Беспроводная связь через WidexLink и TONELINK App
- Совместимость с дополнительными устройствами DEX
- 4 уровня функциональности 440/330/220/110
- Использует ресивер M
- Работает на батарейке №10
- Класс защиты IP68
- От минимальной до тяжелой степени тугоухости

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ



СТАНДАРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- E-платформа с Fluid Sound Controller
- Улучшенные правила Widex для открытой настройки
- Правила привыкания
- Технология Power Saver IV для низкого потребления энергии

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ	440	330	220	110
Функциональность	xxxxxx	xxxxx	xxxx	xx
Каналы обработки и точной настройки	15	12	10	6

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

WidexLink с дополнительными устройствами DEX*
---	---	---	---	---

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ iOS И ANDROID


TONELINK App
COM-DEX App

ФУНКЦИИ


Менеджер адаптации
Fluid Sound Analyser (звуковые классы)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Программы	5	4	3	3
Smartwind Manager	.			
Дополнительное усиление высоких частот	.			
Усилитель речи RT	RT/IE	IE		
Цифровая ушная раковина	.	.		
Локатор HD	.	.	.	
TruSound Softener	.	.	.	
SoundSense Adapt	.	.	.	
Регулировка предпочтений
Подавление тихого шума
Система шумоподавления
ZEN IE
Расширитель диапазона слышимости

*Также включает дополнительные устройства DEX: CALL-DEX, TV-DEX, COM-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, PHONE-DEX


МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО




МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – КАМЕРА 2СС



ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО



ВЫХОД – КАМЕРА 2СС



Технические характеристики:

Типичные данные, полученные после стандартных измерений с помощью чистого тона. Слуховой аппарат установлен в режиме тестового усиления Compass, если не указано иначе. Измерения выполнены в стандартной камере для ITE без серной защиты. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте global.widex.com

		ИСКУССТВЕННОЕ УХО IEC 60118-0:1983 + A1:1994	КАМЕРА 2СС IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Гц	118 дБ УЗД	109 дБ УЗД
	Пик	124 дБ УЗД	114 дБ УЗД
	Среднее значение	118 дБ УЗД	111 дБ УЗД
Акустический выход (Вход 60 дБ УЗД)	1600 Гц	102 дБ УЗД	93 дБ УЗД
	Пик	108 дБ УЗД	98 дБ УЗД
	Среднее значение	98 дБ УЗД	93 дБ УЗД
Макс. усиление (Вход 50 дБ УЗД, режим Compass - Макс. усиление)	1600 Гц	63 дБ	54 дБ
	Пик	69 дБ	59 дБ
	Среднее значение	64 дБ	56 дБ
Акустический частотный диапазон		100 Гц - 10000 Гц	100 Гц - 9000 Гц
Нелинейные искажения (типичные)	500 Гц	<2%	<2%
	800 Гц	<2%	<2%
	1600 Гц	<2%	<2%
Эквивалентный входной шум		22 дБ УЗД	22 дБ УЗД
Ток покоя		0.98 mA	0.98 mA
Ток потребления*		1.00 mA	1.02 mA
Работа от батарейки (воздушно-цинковая батарейка 10, 100 мАч)*		100 ч	100 ч
Невосприимчивость к помехам от сотовых телефонов (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -39/-7/-4 дБ УЗД	U-rating: M4

*Продолжительность работы батарейки в реальных ситуациях зависит, среди прочего, от используемых функций слуховых аппаратов, времени передачи и качества самой батарейки.
Не делайте никаких модификаций устройства без разрешения изготовителя. Запасные части и инструкции по ремонту можно приобрести у Widex.